

遠心攪拌体は次のステージへ！

羽根がない 遠心攪拌体

C-Mix ラボユース第二弾

特許第 4418019号

文部科学大臣表彰をはじめ、発明分野の各賞を受賞！



◇羽根が無いのによく混ざる！

攪拌の常識を覆す遠心攪拌体C-Mixラボユースに分割型が登場！

◇ラボユース分割型はC-Mixヘッドにシャフトが貫通！

- ・攪拌子を上下に反転、上から吸入で用途倍増！
- ・1本のシャフトに複数のC-Mixを取り付けられる「多段合体」で更に色々な攪拌条件に対応可能！攪拌力もUP！

◇攪拌子の材質には耐熱性や耐薬品性に優れたSUS316と樹脂タイプでジュラコンを採用！

型番：CDS035316 シングル（吸入一穴）タイプ



型番：CDS048316 シングル（吸入一穴）タイプ



型番：CDM048316 マルチ（吸入連通穴）タイプ



専用シャフトと一緒に買い求めください。

C-Mixの4大特長

泡立たない（低減）	液面でボルテックス（渦）が出来にくく、液面が静かです。また液中のキャビテーションも防ぎます。
吸い上げる（沈降しない）	下の穴から液体を吸い上げるので比重差がある液体の均一攪拌や沈降防止攪拌に最適です。
壊れない（低せん断型）	せん断力が小さいため攪拌物を壊さない攪拌が出来ます。またせん断による液体の劣化を防ぎます。
安全	突起物がないので回転時の接触でケガをする可能性が非常に低いです。メンテナンス時も安全。

AQUATECHS

C-Mix ラボユース 第二弾

製品ラインナップ		ヘッド			シャフト			参考攪拌力 (水)	
ラボユース	形状	口径	形状/タイプ	材質	シャフト径	シャフト長	材質	攪拌容量	回転数 (rpm)
CDS035316	シングル	φ35mm	円盤	SUS316	φ8	300mm	SUS316	2~5ℓ	500~1000
CDS048316	シングル	φ48mm	円盤	SUS316				2~10ℓ	500~1000
CDM048316	マルチ	φ48mm	円盤	SUS316				2~10ℓ	500~1000
CDS035POM	シングル	φ35mm	円盤	ジュラコン				2~5ℓ	500~1000
CDS048POM	シングル	φ48mm	円盤	ジュラコン				2~10ℓ	500~1000
CDM048POM	マルチ	φ48mm	円盤	ジュラコン				2~10ℓ	500~1000
シャフト					φ8	300mm	SUS316		

容器外形寸法

1ℓ	φ110×151mm	2ℓ	φ135×203mm	3ℓ	φ135×203mm
5ℓ	φ180×275mm	10ℓ	φ230×360mm		

※攪拌容量に記載された容量はビーカー容器を基準にしています。

ラボユース第二弾は「まとめ」買いが便利！



CDS035316





CDS048316



CDM048316

シャフト

【攪拌用途に合わせた組み合わせが自由自在！攪拌力もUP！】



マルチタイプは第一弾ラボユースC-Mixとの合体で真価を発揮！



LD-035W03S-8300S

CDM048316

※仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

【開発・製造】

株式会社アクアテックス

AQUATECHS CO.,LTD.

〒356-0041

埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞三丁目2番22号

TEL : 049-237-6226

FAX : 049-257-7502

URL : <http://www.aquatechs.co.jp>

販売店



ATC-1701_00J-2. May.2017

※本会社内で商標(製品名・サービス名およびロゴ)は、当社または当社に使用を認めた権利者に帰属します。